

**E18161**



**Collection :** EASY

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,9 kg
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Bonde de vidage en métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche séquentielle
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


### Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Température maximale pré-réglée à 40°C (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide 12°C sous 3 bars).
- MANŒUVRE AISÉE : Levier Easy à commande au coude de 150 mm
- GARANTIE : 5 ANS

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION RAPIDE : fixation rapide par le dessus (trou de tirette) grâce à la clé longue fournie
- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo avec levier long Easy. E18161. Collection : EASY. POIDS : 1,9 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche séquentielle. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Bonde de vidage en métal.