

E18162



Collection : EASY

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,4 kg
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche séquentielle
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage température par déplacement horizontal du levier)

- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine
- En option : Flexibles d'alimentation résistants aux chocs thermiques et chlorés E75812


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Température maximale préréglée à 40 °C (avec alimentation ren eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars)
- Aérateur anti-calcaire
- GARANTIE : 5 ANS

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Fixation rapide par le dessus

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo avec levier long Easy, sans vidage. E18162. Collection : EASY. POIDS : 1,4 kg. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche séquentielle. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage température par déplacement horizontal du levier). En option : Flexibles d'alimentation résistants aux chocs thermiques et chlorés E75812.