

E21031-00



Collection : ODÉON RIVE GAUCHE

Couleur* :



00 - Blanc



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,7 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 332
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Sans vidage
- GARANTIE FINITION : Chrome 10ans / Blanc et Noir Mat 5ans

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 188
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- PERSONNALISABLE : Un choix de finitions chics et tendances pour s'adapter à toutes les envies de salle de bain.
- CONFORT : Un angle de projection large pour un jet orienté au centre de la vasque afin de simplifier votre quotidien et une hauteur confortable sous bec de 24 cm
- MÉCANISME HAUTE PRÉCISION : cartouche à disques céramique, réglage de la température précis, garantie 5 ans.
- COLLECTION : Des proportions justes, pleines de finesse, un corps élancé aux courbes et aux angles parfaits, une poignée filaire ajourée à l'allure graphique
- POIGNÉE FINE MAIS ROBUSTE : Poignée ultra maniable dans la tendance filaire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLIFIÉE : Grâce à un kit de fixation avec queue fileté

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo haut personnalisable, sans vidage. E21031-00. Collection : ODÉON RIVE GAUCHE. POIDS : 1,7 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 332. SAILLIE DU BEC (MM) : 188. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : Chrome 10ans / Blanc et Noir Mat 5ans.