

E21767



Collection : METRO

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E1 C3 A3 U3
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE FINITION : 10 ans


Bénéfices consommateurs

- DES LIGNES MINIMALISTES : Un design tout en finesse qui se fond harmonieusement dans tous les styles de salle de bain et se marie avec toutes les gammes.
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE : Température maximale 50°C et arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide.
- TABLETTE GAIN DE PLACE : La tablette texturée antiglisse pour poser les produits du quotidien. Se fixe et se retire facilement pour le nettoyage.
- SALLE DE BAIN HARMONIEUSE : Collection aux couleurs intemporelles

Bénéfices installateurs

- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E21767. Collection : METRO. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E1 C3 A3 U3. TYPE : Mitigeur. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans.