

E22C140



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 195 x 140 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 54
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20 mm
- CONFIGURATION : Espace fermé
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

- POIDS : 65 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 195
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- ÉTANCHÉITÉ : Joint magnétique de fermeture pour une excellent étanchéité, absence de barre de seuil

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Fermeture fluide et silencieuse
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Porte déclipable d'un seul geste ; surface lisse : Profils et mécanismes coulissants et affleurants
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm


Produits complémentaires

- Receveurs FLIGHT
- Receveurs FLIGHT NEUS
- PANOLUX
- Panneaux muraux FLIGHT
- E22FC80
- E22FC90


Descriptif CCTP : Porte coulissante 1 volet, réversible. E22C140. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 195 x 140 cm. POIDS : 65 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 54. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 195. COMPENSATION MURALE EN MM : 20 mm. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. ÉTANCHÉITÉ : Joint magnétique de fermeture pour une excellent étanchéité, absence de barre de seuil.



| | E22C120 | E22C140 | E22C160 | E22C170 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 |
| A mini/maxi | 1175 / 1205 | 1375 / 1405 | 1575 / 1605 | 1675 / 1705 |
| C | 440 | 540 | 640 | 640 |



| | E22C120 | E22C140 | E22C160 | E22C170 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 |
| A mini/maxi | 1165 / 1185 | 1365 / 1385 | 1565 / 1585 | 1665 / 1685 |
| C | 440 | 540 | 640 | 640 |



Descriptif CCTP : Porte coulissante 1 volet, réversible. E22C140. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 195 x 140 cm. POIDS : 65 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 54. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 195. COMPENSATION MURALE EN MM : 20 mm. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. ÉTANCHÉITÉ : Joint magnétique de fermeture pour une excellent étanchéité, absence de barre de seuil.