

E22FC90



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils chromés

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 195 x 90 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 86 - 88 cm
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- CONFIGURATION : Espace fermé
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- POIDS : 41 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8
- TYPE DE PAROI : Paroi latérale fixe
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui

Produits requis

- Portes coulissantes Contra

Dessin technique



Panneau fixe porte coulissante		
	E22FC80	E22FC90
Mm	800	900
A mini/maxi	760 / 780	860 / 880

Descriptif CCTP : Paroi latérale fixe pour porte coulissante. E22FC90. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 195 x 90 cm. POIDS : 41 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 86 - 88 cm. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. TYPE DE PAROI : Paroi latérale fixe. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.