

## E22FT100



**Collection :** CONTRA

**Couleur\* :**



GA - Profils  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 100 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace fermé
- SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 96 - 98 cm
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Paroi latérale fixe
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle

### Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

### Produits requis

- Portes pivotantes Contra

### Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

### Produits complémentaires

- E22BT45 : Barre horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre horizontale fixée à 90°
- E22000 : Profilé d'extension

Descriptif CCTP : Paroi latérale fixe pour porte pivotante 100 cm. E22FT100. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 100 cm. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 96 - 98 cm. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Paroi latérale fixe. CONFIGURATION : Espace fermé. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.