

E22FT90



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 90 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 86 - 88 cm
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle
- POIDS : 34 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire des 2 côtés ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Produits requis

- E22BT45 : Barre horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre horizontale fixée à 90°

Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

Produits complémentaires

- E22000 : Profilé d'extension

Descriptif CCTP : Paroi latérale fixe pour porte pivotante 90 cm. E22FT90. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 90 cm. POIDS : 34 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 86 - 88 cm. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.