

E22T80



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 80 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 65
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 18
- CONFIGURATION : Espace fermé
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, bague de seuil fournie
- POIDS : 29 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Pivotante
- DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système de lavage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, bague de seuil fournie
- ACCESSIBILITÉ : Très large accès à l'espace de douche
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 18 mm pour les faux aplombs des murs

Produits complémentaires

- E22000 : Profilé d'extension

Dessin technique



Descriptif CCTP : Porte pivotante, réversible. E22T80. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 80 cm. POIDS : 29 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 65. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. DESCRIPTION PRODUIT : Pour former un accès d'angle pivotant, commandez 2 portes pivotantes ainsi que la pièce de jonction, obligatoire. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, bague de seuil fournie.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.