

E22W120



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils chromés



BLV - Noir inimitable

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 120 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent ou teinté gris
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 117 - 119 cm
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- PRODUIT INCLUS : Barre de renfort inclus pour la version noir inimitable
- EN OPTION : Retour fixe de 30 cm en verre transparent
- SÉCURITÉ : Verre transparent ou teinté gris de sécurité 8 mm
- POIDS : 52 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale pour la version chromé
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Verre transparent traité anticalcaire

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant ou noir inimitable avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Produits requis

- E22BT45 : Barre horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre horizontale fixée à 90°
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs ; 3 barres de renfort au choix pour la version chromée non incluse et 1 barre de renfort horizontale incluse pour la version en noir inimitable, redécoupables pour plus d'adaptabilité ; montage réversible

Produits complémentaires

- Receveurs FLIGHT
- Receveurs FLIGHT NEUS
- PANOLUX
- Panneaux muraux FLIGHT

Descriptif CCTP : Paroi fixe 120 cm. E22W120. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 52 kg. MATÉRIAU : Verre transparent ou teinté gris. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 117 - 119 cm. BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale pour la version chromé. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. PRODUIT INCLUS : Barre de renfort inclus pour la version noir inimitable. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Retour fixe de 30 cm en verre transparent. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent ou teinté gris de sécurité 8 mm. Verre transparent traité anticalcaire.



	E22W90	E22W100	E22W120	E22W140
Mm	900	1000	1200	1400
A mini/maxi	870 / 885	970 / 985	1170 / 1185	1370 / 1385

Descriptif CCTP : Paroi fixe 120 cm. E22W120. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 52 kg. MATÉRIAU : Verre transparent ou teinté gris. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 117 - 119 cm. BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale pour la version chromé. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. PRODUIT INCLUS : Barre de renfort inclus pour la version noir inimitable. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Retour fixe de 30 cm en verre transparent. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent ou teinté gris de sécurité 8 mm. Verre transparent traité anticalcaire.