

E22W130



Collection : CONTRA

Couleur* :

GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 130 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- EN OPTION : Retour fixe de 30 cm
- SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 127 - 129 cm
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Produits requis

- E22BT45 : Barre horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre horizontale fixée à 90°
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs ; 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité ; montage réversible


Produits complémentaires

- Receveurs FLIGHT

Dessin technique



	E22FT70	E22FT80	E22W90	E22W100	E22W110	E22W120	E22W130	E22W140
Mm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	650 / 685	750 / 785	870 / 890	970 / 990	1070 / 1090	1170 / 1190	1270 / 1290	1370 / 1390



Descriptif CCTP : Paroi fixe pour un espace douche ouvert. E22W130. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 130 cm. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 127 - 129 cm. BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Retour fixe de 30 cm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm.