


**E22W140**



**Collection :** CONTRA

**Couleur\* :**



**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- **DIMENSIONS :** 200 x 140 cm
- **MATÉRIAU :** Verre transparent ou teinté gris
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM :** 137 - 139 cm
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 200
- **TYPE DE PAROI :** Paroi fixe
- **PRODUIT INCLUS :** Barre de renfort (pour la version noir inimitable)
- **EN OPTION :** Retour fixe de 30 cm en verre transparent
- **SÉCURITÉ :** Verre transparent ou teinté gris de sécurité 8 mm

- **POIDS :** 61 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** En angle
- **BARRE DE RENFORT :** obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale pour la version chromé
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 8
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 20 mm
- **CONFIGURATION :** Espace ouvert
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE :** Oui
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Verre transparent traité anticalcaire

**Bénéfices consommateurs**

- **ESTHÉTIQUE :** Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant ou noir inimitable avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN :** Verre traité anticalcaire ; caches de finition, surface lisse (vis-serie cachée)

**Bénéfices installateurs**

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE :** Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs ; 3 barres de renfort au choix pour la version chromée non incluse et 1 barre de renfort horizontale incluse pour la version en noir inimitable, redécoupables pour plus d'adaptabilité ; montage réversible


**Produits requis**

- E22BT45 : Barre horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre horizontale fixée à 90°
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

**Produits complémentaires**

- Receveurs FLIGHT

**Dessin technique**



	E22W90	E22W100	E22W120	E22W140
Mm	900	1000	1200	1400
A mini/maxi	870 / 885	970 / 985	1170 / 1185	1370 / 1385

Descriptif CCTP : Paroi fixe 140 cm. E22W140. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 140 cm. POIDS : 61 kg. MATÉRIAU : Verre transparent ou teinté gris. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 137 - 139 cm. BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale pour la version chromé. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20 mm. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. PRODUIT INCLUS : Barre de renfort (pour la version noir inimitable). TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Retour fixe de 30 cm en verre transparent. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent ou teinté gris de sécurité 8 mm. Verre transparent traité anticalcaire.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.