


E24306



Collection : CLE01889

Couleur\* :



Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : 3 trous
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 123
- GARANTIE FINITION : Chrome 10 ans / PVD 25 ans

- TYPE : Mélangeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 92
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


### Bénéfices consommateurs

- LE CHARME DE L'ANCIEN : Des lignes classiques, un choix de matériaux nobles, une collection au style rétro assumé.
- FINITION "CHROME BRILLANT" : Un choix traditionnel pour créer une salle de bains intemporelle et empreinte de sobriété. Garantie 10 ans.
- FINITION "OR BEIGE" : Une finition riche et éclatante qui sublime l'espace grâce à ses reflets chauds et renforce le côté luxueux de la collection. Finition PVD garantie 25 ans.
- AÉRATEUR LAMINAIRE : Un jet torsadé au rendu spectaculaire.

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLIFIÉE : Grâce à un kit de fixation avec queue fileté

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mélangeur 3 trous pour lavabo  
 E24306. Collection : CLE01889. TYPE D'INSTALLATION : 3 trous. TYPE : Mélangeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 92. SAILLIE DU BEC (MM) : 123. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : Chrome 10 ans / PVD 25 ans.