


E24307



Collection : CLE01889

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 118
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- PRODUIT INCLUS : Vidage
- GARANTIE FINITION : Chrome 10 ans / PVD 25 ans

- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 218
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- LE CHARME DE L'ANCIEN : Des lignes classiques, un choix de matériaux nobles, une collection au style rétro assumé.
- MÉCANISME HAUTE PRÉCISION : Cartouche mécanique au mouvement fluide pour trouver facilement sa température idéale. Le mitigeur permet de jouer le style rétro tout en préservant son confort moderne.
- ÉCONOMIE D'EAU : Un débit limité à 5 l/mn.
- AÉRATEUR LAMINAIRE : Un jet torsadé au rendu spectaculaire.

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLIFIÉE : Grâce à un kit de fixation avec queue fileté

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo avec vidage

E24307. Collection : CLE01889. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 218. SAILLIE DU BEC (MM) : 118. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. PRODUIT INCLUS : Vidage. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : Chrome 10 ans / PVD 25 ans.