

E24394



Collection : METRO

Couleur\* :



Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE FINITION : 10 ans

- TYPE : Mitigeur
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


## Bénéfices consommateurs

- DES LIGNES MINIMALISTES : Un design tout en finesse qui se fond harmonieusement dans tous les styles de salle de bain et se marie avec toutes les gammes.
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLÔRE RENFORCÉE : Température maximale 50°C et arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide.
- SÉCURITÉ CORPS TIÈDE : Les conduits d'eau chaude de la robinetterie sont isolés à l'arrière du mitigeur pour éviter tout risque de brûlure sur la surface pouvant être en contact avec la peau.
- PRATIQUE AU QUOTIDIEN : Une poignée ergonomique avec inverseur intégré qui assure un réglage facile même avec les mains mouillées ou savonneuses.
- TABLETTE GAIN DE PLACE EN OPTION : Ajoutez la tablette texturée antiglisse pour poser les produits du quotidien. Se fixe et se retire facilement pour le nettoyage. A commander ref. E24315-NF ou de série sur le modèle ref. E21767
- CONFORT : Cartouche thermostatique avec régulation ultra-rapide qui assure une température constante de l'eau, une grande précision lors du réglage et une arrivée rapide à la température choisie. Butée indiquant la température de confort (37°C).
- SALLE DE BAIN HARMONIEUSE : Collection aux couleurs intemporelles qui se fond parfaitement avec tous les styles et se marie avec toutes les gammes.

## Bénéfices installateurs

- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E24394. Collection : METRO. TYPE D'INSTALLATION : Mural. TYPE : Mitigeur. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans.