

E24395



Collection : METRO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

- TYPE : Mitigeur
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- INVERSEUR : Intégré à la poignée


Bénéfices consommateurs

- PLUS DE BLESSURE : Bec intégré innovant pour éviter tous risques de blessures avec le bec de la robinetterie, il est idéal pour les enfants en bas âge.
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLÔRE RENFORCÉE : Température maximale 50°C et arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide.
- SÉCURITÉ CORPS TIÈDE : Les conduits d'eau chaude de la robinetterie sont isolés à l'arrière du mitigeur pour éviter tout risque de brûlure sur la surface pouvant être en contact avec la peau.
- PAS D'ÉCLABOUSSURE : Pas de fuite sur le rebord de la baignoire grâce au jet orienté et à une coupure nette qui évite le goutte à goutte à petit débit.
- TABLETTE GAIN DE PLACE EN OPTION : Ajoutez la tablette texturée antiglisse pour poser les produits du quotidien. Se fixe et se retire facilement pour le nettoyage. A commander ref. E24315-NF ou de série sur le modèle ref. E21768.
- SALLE DE BAIN HARMONIEUSE : Collection aux couleurs intemporelles qui se fond parfaitement avec tous les styles et se marie avec toutes les gammes.

Bénéfices installateurs

- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.
- CONSEIL INSTALLATION : Installation murale recommandée si la plage de baignoire est inférieure à 10 cm. Au-delà, combinez avec des colonnettes universelles (réf. E75456-CP) et installez-le sur gorge.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E24395. Collection : METRO. TYPE D'INSTALLATION : Mural. TYPE : Mitigeur. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. INVERSEUR : Intégré à la poignée. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.