

**Collection :** BRIVE**Couleur\* :**

CP - Chrome

**Principaux atouts :**

### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 20 x 20 cm
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- AVEC OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE
- DESIGN DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : CONTEMPORAIN ROND
- FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : RONDE
- INVERSEUR : Intégré
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- TYPE DE FLEXIBLE : Anti-torsion

### Bénéfices consommateurs

- CONFORT THERMOSTATIQUE : Réglage précis et stabilité de la température. Régulation ultra-rapide des variations de température.
- SÉCURITÉ : température maximale à 50°C. Blocage des arrivées d'eau en cas de coupure d'eau froide.
- ÉCONOMIE D'EAU : Débit limité à 10 l/mn mais confort optimal
- CONFORT : pomme de tête Ø 200mm et douchette Ø 100mm pour une couverture d'eau confortable.
- FONCTIONNALITÉ SIMPLE : Inverseur dans la poignée de débit

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- ECO CONSO : ECO D'EAU
- MITIGEUR : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : THERMOSTATIQUE
- SORTIE D'EAU : DEUX SORTIES D'EAU
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 1
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- CORPS TIÈDE : Oui
- NOMBRE DE JETS : 5

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Ajustable en hauteur
- PERFORMANCE : Produit certifié NF, gage de qualité et de respect de l'environnement.
- HYGIÈNE : Clapets anti-retour pour éviter la pollution du réseau d'eau

Descriptif CCTP : Colonne de douche NF. E24444. Collection : BRIVE. DIMENSIONS : 20 x 20 cm. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. ECO CONSO : ECO D'EAU. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE. MITIGEUR : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. DESIGN DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : CONTEMPORAIN ROND. TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : THERMOSTATIQUE. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : RONDE. SORTIE D'EAU : DEUX SORTIES D'EAU. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 1. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. CORPS TIÈDE : Oui. TYPE DE FLEXIBLE : Anti-torsion. NOMBRE DE JETS : 5.