

**Collection :** OVE

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 68 x 36,20 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- HAUTEUR : Standard
- ALIMENTATION : par-dessous
- PRODUIT INCLUS : Abattant
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Fixations au sol cachées E3078-CP
- POIDS : 35,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle)
- TYPE D'ABATTANT : A descente progressive
- CHARNIÈRES : métal
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans

### Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Pack tout en un, livré cuvette, réservoir et abattant
- CONFORT SONORE : robinet flotteur silencieux classe acoustique 1 NF
- CONFORT SONORE : Pas de bruit grâce à la descente progressive de l'abattant

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Cuvette "vario" permet de choisir le type d'évacuation lors de l'installation

### Produits complémentaires

- E6275 : Manchon droit
- E6276 : Manchon coudé

Descriptif CCTP : Pack WC complet au sol. E25844. Collection : OVE. DIMENSIONS : 68 x 36,20 cm. POIDS : 35,5 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle). ALIMENTATION : par-dessous. TYPE D'ABATTANT : A descente progressive. PRODUIT INCLUS : Abattant. CHARNIÈRES : métal. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. LIVRÉ AVEC : Fixations au sol cachées E3078-CP.