



Collection : METRO

Couleur\* :



00 - Blanc



CP - Chrome



BL - Noir mat

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- AVEC OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE
- INVERSEUR : Intégré
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion aspect métal

- ECO CONSO : eco d'eau
- TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : Thermostatique
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- NOMBRE DE JETS : 3


### Bénéfices consommateurs

- DES LIGNES MINIMALISTES : Un design tout en finesse qui se fond harmonieusement dans tous les styles de salle de bain et se marie avec toutes les gammes.
- DOUCHETTE 3 JETS A BOUTON : Large couverture d'eau grâce au format généreux de la douchette (Ø 120 mm) et activation des jets par pression, très simple à manier même avec les mains mouillées.
- PRATIQUE : Des poignées ergonomiques avec inverseur intégré.
- POMME DE TÊTE XXL ULTRAFINE EN MÉTAL : Diamètre large Ø 300 pour une couverture d'eau très confortable sous la douche.
- SALLE DE BAIN HARMONIEUSE : Collection intemporelle qui se fond parfaitement avec tous les styles et se marie avec toutes les gammes.

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Canne ajustable et orientable au montage
- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Colonne de douche. E26588. Collection : METRO. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ECO CONSO : eco d'eau. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE. TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : Thermostatique. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion aspect métal. NOMBRE DE JETS : 3.