



**Collection :** METRO

**Couleur\* :**



00 - Blanc



CP - Chrome



BL - Noir mat

**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- AVEC OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE
- INVERSEUR : Intégré
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion, aspect métal

- ECO CONSO : eco d'eau
- TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : Thermostatique
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- CORPS TIÈDE : Oui
- NOMBRE DE JETS : 3


**Bénéfices consommateurs**

- DES LIGNES MINIMALISTES : Un design tout en finesse qui se fond harmonieusement dans tous les styles de salle de bain et se marie avec toutes les gammes.
- POMME DE TÊTE XXL ULTRAFINE EN MÉTAL : Diamètre large Ø 300 pour une couverture d'eau très confortable sous la douche.
- TABLETTE GAIN DE PLACE : Tablette texturée antiglisse pour poser les produits du quotidien. Se fixe et se retire facilement pour le nettoyage.
- SALLE DE BAIN HARMONIEUSE : Collection intemporelle qui se fond parfaitement avec tous les styles et se marie avec toutes les gammes.

**Bénéfices installateurs**

- INSTALLATION FACILITÉE : Canne ajustable et orientable au montage.
- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.

**Dessin technique**



Descriptif CCTP : Colonne de douche. E26589. Collection : METRO. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ECO CONSO : eco d'eau. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE. TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : Thermostatique. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. CORPS TIÈDE : Oui. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion, aspect métal. NOMBRE DE JETS : 3.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.