

## E29017-F



**Collection :** SOISSONS

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 70 cm
- MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Vidage + pieds
- MARCHE-PIEDS : 0
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 114 cm
- GARANTIE : 25 ans
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 114 x 40 cm
- POIDS : 99,2 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 158/88
- HAUTEUR DES PIEDS : de 14 à 17 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Fond antidérapant
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm
- LIVRÉ AVEC : Vidage et pieds réglables

### Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériaux noble, très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- DESIGN : Une baignoire intemporelle qui s'associe à toutes les ambiances
- Un achat en toute sécurité grâce à sa garantie 25 ans

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables pour baignoire en fonte inclus
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E29017-F. Collection : SOISSONS. DIMENSIONS : 170 x 70 cm. POIDS : 99,2 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 158/88. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 14 à 17 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Fond antidérapant. PRODUIT INCLUS : Vidage + pieds. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : Fourni. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 114 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm. GARANTIE : 25 ans. LIVRÉ AVEC : Vidage et pieds réglables. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 114 x 40 cm.