

E29019-F**Collection :** SOISSONS**Couleur* :**

00 - Blanc

Principaux atouts :**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 150 x 70 x 39 cm
- MATÉRIAU : Fonte émaillée
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Vidage + pieds
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- LIVRÉ AVEC : Vidage et pieds réglables
- POIDS : 88,1 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 141/71
- HAUTEUR DES PIEDS : de 14 à 17 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Baignoire avec fond antidérapant
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 94 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 25 ans
- Garantie 25 ans

Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériaux noble, très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- AMOUREUX DU BAIN : Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente
- Un achat en toute sécurité grâce à sa garantie 25 ans

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables pour baignoire en fonte inclus
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E29019-F. Collection : SOISSONS. DIMENSIONS : 150 x 70 x 39 cm. POIDS : 88,1 kg. MATÉRIAU : Fonte émaillée. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 141/71. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 14 à 17 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Baignoire avec fond antidérapant. PRODUIT INCLUS : Vidage + pieds. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 94 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. LIVRÉ AVEC : Vidage et pieds réglables. Garantie 25 ans.