

E2915**Collection :** REPOS**Couleur* :**

00 - Blanc

Principaux atouts :**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 170 x 80 x 45 cm
- MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Non fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- EN OPTION : Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte (E4113), jeu de 2 poignées (E75110), vidage avec bonde à recouvrement (E70174)
- Baignoire percée pour poignées

Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériaux noble, très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- AMOUREUX DU BAIN : L'insonorisation naturelle de la fonte vous garantie un agréable moment de détente et son inertie thermique vous permettent de profiter plus longtemps d'un bain chaud
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire en grande largeur pour plus d'aisance dans le bain
- DESIGN : Classique et un confort optimal
- CONFORT : Dossier double cambrure avec cale-reins, repose-tête, accoudoirs et poignées
- SÉCURITÉ : Fond antidérapant et percée pour poignées

Produits requis

- E75110 : Jeu de 2 poignées
- E6D159 : Vidage baignoire

- POIDS : 117,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 207/137
- HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 110 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 25 ans
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 110 x 59 cm


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables pour baignoire en fonte (en option)
- PRÊT A INSTALLER : Communiquez-nous l'emplacement du percement robinetterie (sur plan) au moment de votre commande, votre baignoire sera percée en usine
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6D070 : Étagère
- E6757 : Coussin
- E4933 : Pare-bain
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain

Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E2915. Collection : REPOS. DIMENSIONS : 170 x 80 x 45 cm. POIDS : 117,8 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 207/137. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Non fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 110 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. EN OPTION : Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte (E4113), jeu de 2 poignées (E75110), vidage avec bonde à recouvrement (E70174). DIMENSIONS FOND DE CUVE : 110 x 59 cm. Baignoire percée pour poignées.



Mm	E2903	E2904	E2915	E2918	E2929	E2130
A	1900	1900	1700	1700	1600	1600
B	850	850	800	800	750	750
C	1238	1238	1100	1100	1100	1100
D	640	640	590	590	540	540
E	830	830	730	730	630	630
F	500	500	460	460	430	430
G	1546	1546	1446	1446	1372	1372

Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E2915. Collection : REPOS. DIMENSIONS : 170 x 80 x 45 cm. POIDS : 117,8 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 207/137. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Non fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 110 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. EN OPTION : Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte (E4113), jeu de 2 poignées (E75110), vidage avec bonde à recouvrement (E70174). DIMENSIONS FOND DE CUVE : 110 x 59 cm. Baignoire percée pour poignées.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.