

E2918



Collection : REPOS

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 80 x 45 cm
- MATÉRIAU : Fonte émaillée
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Non fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- EN OPTION : Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte (E4113), vidage avec bonde à recouvrement (E70174)
- POIDS : 117,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 207/137
- HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 110 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 25 ans
- Baignoire non percée pour poignées

Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériaux noble, très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- AMOUREUX DU BAIN : L'insonorisation naturelle de la fonte vous garantie un agréable moment de détente et son inertie thermique vous permettent de profiter plus longtemps d'un bain chaud
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire en grande largeur pour plus d'aisance dans le bain
- DESIGN : Classique et un confort optimal
- CONFORT : Dossier double cambrure avec cale-reins, repose-tête et accoudoirs
- SÉCURITÉ : Fond antidérapant

Produits requis

- E75110 : Jeu de 2 poignées
- E6D159 : Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement chrome


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables pour baignoire en fonte (en option)
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6D070 : Étagère
- E6757 : Coussin repose-tête
- E4933 : Pare-bain 1 volet
- E4930 : Pare-bain 2 volets
- E4932 : Pare-bain 1 volet
- E4931 : Pare-bain 2 volets

Descriptif CCTP : Baignoire non percée pour poignées. E2918. Collection : REPOS. DIMENSIONS : 170 x 80 x 45 cm. POIDS : 117,8 kg. MATÉRIAU : Fonte émaillée. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 207/137. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Non fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 110 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. EN OPTION : Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte (E4113), vidage avec bonde à recouvrement (E70174). Baignoire non percée pour poignées.



Mm	E2903	E2904	E2915	E2918	E2929	E2130
A	1900	1900	1700	1700	1600	1600
B	850	850	800	800	750	750
C	1238	1238	1100	1100	1100	1100
D	640	640	590	590	540	540
E	830	830	730	730	630	630
F	500	500	460	460	430	430
G	1546	1546	1446	1446	1372	1372

Descriptif CCTP : Baignoire non percée pour poignées. E2918. Collection : REPOS. DIMENSIONS : 170 x 80 x 45 cm. POIDS : 117,8 kg. MATÉRIAU : Fonte émaillée. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 207/137. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Non fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 110 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. EN OPTION : Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte (E4113), vidage avec bonde à recouvrement (E70174). Baignoire non percée pour poignées.