

## E2935



Collection : MELANIE

Couleur\* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 70 x 39,50 cm
- MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Non fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 80 x 40 cm

### Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériaux noble, très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- AMOUREUX DU BAIN : Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente
- CONFORT : Un modèle à faible consommation d'eau
- SÉCURITÉ : Fond antidérapant inclus de série et baignoire percée pour poignées

### Produits requis

- E75114 : Jeu de 2 poignées
- E70174 : Vidage baignoire

- POIDS : 91 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 139/69
- HAUTEUR DES PIEDS : de 16 à 17 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 80 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 25 ans
- Percée pour poignées

### Bénéfices installateurs


- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables pour baignoire en fonte (en option)
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF
- PRÊT A INSTALLER : Communiquez-nous l'emplacement du percement robinetterie (sur plan) au moment de votre commande, votre baignoire sera percée en usine

### Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain réversible
- E4933 : Pare-bain
- E4113 : Jeu de 4 pieds
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain

Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E2935. Collection : MELANIE. DIMENSIONS : 160 x 70 x 39,50 cm. POIDS : 91 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 139/69. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 16 à 17 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Non fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 80 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 80 x 40 cm. Percée pour poignées.

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E2935. Collection : MELANIE. DIMENSIONS : 160 x 70 x 39,50 cm. POIDS : 91 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 139/69. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 16 à 17 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Non fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 80 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 80 x 40 cm. Percée pour poignées.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.