

E2937



Collection : DIAPASON

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 x 40 cm
- MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Non fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 118 x 45 cm
- POIDS : 104,4 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 162/92
- HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 170 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 25 ans
- Baignoire non percée pour poignées

Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériau noble, très résistant aux chocs, brûlures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- AMOUREUX DU BAIN : L'insonorisation naturelle de la fonte vous garantit un agréable moment de détente et son inertie thermique vous permettent de profiter plus longtemps d'un bain chaud
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire en grande largeur pour plus d'aisance dans le bain
- CONFORT : Baignoire offrant une belle largeur pour être à son aise
- SÉCURITÉ : Fond antidérapant


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables pour baignoire en fonte (en option)
- PRÊT A INSTALLER : Communiquez-nous l'emplacement du percement robinetterie (sur plan) au moment de votre commande, votre baignoire sera percée en usine
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits requis

- E75114 : Jeu de 2 poignées
- E70174 : Vidage baignoire

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E2937. Collection : DIAPASON. DIMENSIONS : 170 x 75 x 40 cm. POIDS : 104,4 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 162/92. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Non fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 170 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 118 x 45 cm. Baignoire non percée pour poignées.