

E2938



Collection : BIOVE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 x 52 cm
- MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite
- VOLUME (L) : 226/156
- HAUTEUR DES PIEDS : 13,8 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Non fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 50 cm
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 120 x 50 cm
- POIDS : 120 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Poignées
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 120 cm
- GARANTIE : 25 ans

Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériaux noble très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- DESIGN : Baignoire contemporaine aux lignes fluides et douces
- CONFORT : Baignoire large et profonde pour plus d'aisance dans le bain et une immersion profonde
- OPTION : Coussin disponible en blanc ou en noir pour s'intégrer à votre décoration


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables pour baignoire en fonte
- PRÊT A INSTALLER : Communiquez-nous l'emplacement du percement robinetterie (sur plan) au moment de votre commande, votre baignoire sera percée en usine

Produits requis

- E6710 : Coussin
- E60327 : Jeu de 2 poignées

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E2938. Collection : BIOVE. DIMENSIONS : 170 x 75 x 52 cm. POIDS : 120 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 226/156. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : 13,8 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Poignées. PIEDS : Non fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 120 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 50 cm. GARANTIE : 25 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 120 x 50 cm.