

E31669



**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 42 x 18 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique
- CONSOMMATION D'EAU : Economie d'eau 2,6/4 L
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche
- MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Châssis acier résistant 400 kg
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Isolé contre la condensation
- ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Silencieux Classe 1
- POIDS : 17 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- TYPE DE SUPPORT : Bâti-support
- MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse
- FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : murales
- GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 2 ans
- Plaque de commande non incluse

### Bénéfices consommateurs

- RÉSISTANT : Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion
- CONFORT SONORE : robinet flotteur silencieux classe acoustique 1
- ÉCONOMIE D'EAU : robinet flotteur avec remplissage différé, jusqu'à 9 L d'eau économisés par jour

### Bénéfices installateurs

- Réglage en hauteur du bâti-support de 0 à 20 cm facilité par système "mains libres"

### Produits requis

- E20858 : Plaque de commande, double touche
- E20859 : Plaque de commande, double touche

Descriptif CCTP : Bâti-support autoportant, avec réservoir à mécanisme 2,6/4L. E31669. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 42 x 18 cm. POIDS : 17 kg. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Economie d'eau 2,6/4 L. TYPE DE SUPPORT : Bâti-support. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse. MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Châssis acier résistant 400 kg. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : murales. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Isolé contre la condensation. GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 2 ans. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Silencieux Classe 1. Plaque de commande non incluse.