

**E32849**



**Collection :** SIMONE

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**




**Caractéristiques techniques**

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- AVEC OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE
- TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : Thermostatique
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- TYPE DE FLEXIBLE : Flexible lisse anti-torsion aspect métal
- ECO CONSO : eco d'eau
- MITIGEUR : thermostatique
- INVERSEUR : Intégré
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- NOMBRE DE JETS : 4

**Bénéfices consommateurs**

- ÉCONOMIE D'EAU : Régulateurs de débit inclus dans la pomme de tête et la douchette (10 l/min)
- MULTIFONCTION : Une douchette avec 4 jets
- PRATIQUE AU QUOTIDIEN : Un flexible anti-torsion et un support de douchette ajustable d'une seule main
- LA TEMPÉRATURE IDÉALE RAPIDEMENT : Une régulation rapide des variations de température et une arrivée d'eau rapide à la bonne température
- CONFORT : Une pomme de tête de 200 mm qui offre une couverture d'eau confortable
- SÉCURITÉ TOTALE : Blocage au-delà de 50°C et passage d'eau chaude isolé à l'arrière

**Dessin technique**



Descriptif CCTP : Colonne de douche thermostatique. E32849. Collection : SIMONE. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ECO CONSO : eco d'eau. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE. MITIGEUR : thermostatique. TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : Thermostatique. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Flexible lisse anti-torsion aspect métal. NOMBRE DE JETS : 4.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.