

E37035



Collection : CÜFF

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,8 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACC LY 103
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 61
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- Clapet anti-retour sur les alimentations

Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Butée franchissable économie d'eau
- SÉCURITÉ ANTI-BRULURE : Butée de sécurité 37°C. Température maxi limitée à 50°C et coupure des arrivées d'eau en cas de coupure d'eau froide.
- MANŒUVRE AISÉE : Poignées ergonomiques. Inverseur intégré dans la poignée.
- DESIGN : Aérateur intégré. Courbes cylindriques pures.
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME : Garantie 5 ans

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E37035. Collection : CÜFF. POIDS : 2,8 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACC LY 103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 61. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. CORPS TIÈDE : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Clapet anti-retour sur les alimentations.