

E37301



Collection : CÜFF

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,3 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 133
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ge3) - ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 99
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Bonde de vidage en métal


Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Débit limité à 5 l/mn
- SÉCURITÉ : Bague-limiteur de température
- ESTHÉTIQUE : aérateur anti-calcaire intégré
- PRATIQUE : tirette latérale plus accessible
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME : Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle Standard - avec flexibles d'alimentation PEX. E37301. Collection : CÜFF. POIDS : 1,3 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ge3) - ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 133. SAILLIE DU BEC (MM) : 99. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Bonde de vidage en métal.