

E37303



Collection : CÜFF

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 258
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Bague-limiteur de température
- Aérateur intégré
- Flexibles d'alimentation PEX haute résistance
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 130
- VIDAGE : Avec vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Tirette latérale
- Bonde de vidage en métal



Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Bague-limiteur de température
- PRATIQUE : Tirette latérale accessible
- ESTHÉTIQUE : Aérateur intégré
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME : Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle Haut - avec flexibles d'alimentation PEX. E37303. Collection : CÜFF. POIDS : 2 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 258. SAILLIE DU BEC (MM) : 130. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Bague-limiteur de température. Tirette latérale. Aérateur intégré. Bonde de vidage en métal. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance.