

E37308



Collection : CÜFF

Couleur* :



CP - Chrome


Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 101
- MÉCANISME : Têtes à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Robinet indépendant
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 129
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Sans vidage

Dessin technique



Descriptif CCTP : Robinet indépendant pour lave-mains (eau froide). E37308. Collection : CÜFF. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081. TYPE : Robinet indépendant. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 129. SAILLIE DU BEC (MM) : 101. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Têtes à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou.