


E37337



Collection : STRAYT

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 6,3 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 177
- RACCORDS : Avec raccords colonnettes
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- INVERSEUR : Inverseur automatique à l'arrière du bec
- PERCEMENT : Ø percements spécifiques 2 x 40 mm et 1 x 35 mm
- Flexible de douchette en inox - 180 cm
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/pm
- SAILLIE DU BEC (MM) : 217
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 3 trous
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- TYPE DE FLEXIBLE : Flexible lisse anti-torsion
- Bague-limiteur de température

Bénéfices consommateurs

- Douchette à main avec revêtement élastomère pour parfaite prise en main.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche - 3 trous sur gorge. E37337. Collection : STRAYT. POIDS : 6,3 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/pm. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 177. SAILLIE DU BEC (MM) : 217. RACCORDS : Avec raccords colonnettes. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 3 trous. INVERSEUR : Inverseur automatique à l'arrière du bec. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. PERCEMENT : Ø percements spécifiques 2 x 40 mm et 1 x 35 mm. TYPE DE FLEXIBLE : Flexible lisse anti-torsion. Flexible de douchette en inox - 180 cm. Bague-limiteur de température.