


E45532



Collection : CÜFF

Couleur* :



CP - Chrome


Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,6 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C A2 U3 - ACS : 10 ACC LY 004
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- INVERSEUR : Automatique verrouillable
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 156 - 168
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche mural. E45532. Collection : CÜFF. POIDS : 2,6 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C A2 U3 - ACS : 10 ACC LY 004. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 156 - 168. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. INVERSEUR : Automatique verrouillable. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.