

Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 41 x 16,60 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- BRIDE : 0
- CONFIGURATION : Réversible
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Non
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans
- LIVRÉ AVEC : Bouton-poussoir chromé E6248
- POIDS : 12,6 kg
- CONSOMMATION D'EAU : Economie d'eau 2,6/4 L
- ALIMENTATION : Latérale montée d'usine à gauche et réversible
- MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- CONDITIONNEMENT : 1 colis

Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIQUE : Le volume réduit de la chasse d'eau (2,6/4 L) permet d'économiser jusqu'à 22 m3/an (famille de 4 personnes)

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLIFIÉE : Système de montage rapide
- PRATIQUE : Placer l'alimentation à droite ou tourner simplement le réservoir pour avoir l'alimentation à gauche

Produits requis

- 4956CK : Cuvette, sortie horizontale

Descriptif CCTP : Réservoir 2,6/4 L, alimentation latérale.. E4694. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 41 x 16,60 cm. POIDS : 12,6 kg. MATÉRIAU : Céramique. CONSOMMATION D'EAU : Economie d'eau 2,6/4 L. BRIDE : 0. ALIMENTATION : Latérale montée d'usine à gauche et réversible. CONFIGURATION : Réversible. MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Non. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. LIVRÉ AVEC : Bouton-poussoir chromé E6248.