

**Collection :** ODÉON UP

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 41 x 16,60 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- CONFIGURATION : Réversible
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Non
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans
- LIVRÉ AVEC : Bouton-poussoir chromé E6248
- POIDS : 12,6 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- ALIMENTATION : Latérale montée d'usine à gauche et réversible
- MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- CONDITIONNEMENT : 1 colis

### Bénéfices consommateurs

- CONFORT SONORE : Robinet flotteur silencieux et mécanisme silencieux double chasse
- MÉCANISME : Réservoir réversible complet monté en usine

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Système de montage rapide
- PRATIQUE : Placer l'alimentation à droite ou tourner simplement le réservoir pour avoir l'alimentation à gauche

### Produits requis

- 18557K : Cuvette compacte, sortie horizontale

Descriptif CCTP : Réservoir 3/6 L, alimentation latérale.. E4708. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 41 x 16,60 cm. POIDS : 12,6 kg. MATÉRIAU : Céramique. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. ALIMENTATION : Latérale montée d'usine à gauche et réversible. CONFIGURATION : Réversible. MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Non. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. LIVRÉ AVEC : Bouton-poussoir chromé E6248.