

E60143



Collection : OVE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 22,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : 0
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 56 cm
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 128,3 x 56 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 245/175
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : 0
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 128,3 cm
- GARANTIE : 10 ans
- Garantie 10 ans

Bénéfices consommateurs

- CONFORT DE BAIN : Largeur de 80 cm pour plus d'aisance dans le bain
- CONFORT DE DOUCHE : Un large fond plat en fond de cuve

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip


Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire

Produits complémentaires

- E6D015 : Vidage baignoire

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60143. Collection : OVE. POIDS : 22,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 245/175. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : 0. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 128,3 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 56 cm. GARANTIE : 10 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 128,3 x 56 cm. Garantie 10 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.