

E60144



Collection : OVE

Couleur* :



00 - Blanc

Caractéristiques techniques

- POIDS : 19 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : 0
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 46,5 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 245/175
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : 0
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 118,5 cm
- GARANTIE : 10 ans


Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire

Produits complémentaires

- E6D015 : Vidage baignoire

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60144. Collection : OVE. POIDS : 19 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 245/175. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : 0. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 118,5 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 46,5 cm. GARANTIE : 10 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.