

**E60219**



**Collection :** MICROMÉGA DUO

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 150 x 100 x 44 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 205/135
- HAUTEUR DES PIEDS : de 12,3 cm à 17 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : En angle
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 92,5 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 19 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- VERSION : Gauche
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 92,5 x 60 cm

## Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Large espace douche
- PLAISIR DU BAIN : Appui-tête ergonomique intégré et pente douce dans le dos
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher


## Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip

## Produits complémentaires

- E4910 : Pare-bain réversible
- E6174 : Tablier réversible
- E6D121 : Kit support de plage

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60219. Collection : MICROMÉGA DUO. DIMENSIONS : 150 x 100 x 44 cm. POIDS : 19 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 205/135. FORME : Asymétrique. HAUTEUR DES PIEDS : de 12,3 cm à 17 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : En angle. VERSION : Gauche. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 92,5 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 92,5 x 60 cm.