

E60269



Collection : EVOK

Couleur\* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 180 x 80 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 260/190
- HAUTEUR DES PIEDS : de 13,4 à 18,5 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 114 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip
- Disponible avec système balnéo
- POIDS : 23 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 49,5 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Coussin repose-tête
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 114 x 49,5 cm

## Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Géométrique et épuré pour une salle de bains moderne
- GRANDE PROFONDEUR : Pour les amoureux du bain, une baignoire profonde pour une immersion totale
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire double dos pour le plaisir du bain à deux
- FONCTIONNEL : Une large plage de pose pour les objets du quotidien
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher

## Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire


## Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip

## Produits complémentaires

- E6961 : Tablier frontal 170 cm
- E6962 : Tablier frontal 180 cm
- E6963 : Tablier latéral 75 cm
- E6964 : Tablier latéral 80 cm
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6965 : Coussin
- E4933 : Pare-bain
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60269. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 180 x 80 x 50 cm. POIDS : 23 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 260/190. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 13,4 à 18,5 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 114 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 49,5 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Coussin repose-tête. LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 114 x 49,5 cm. Disponible avec système balnéo.



| Mm         | E60342             | E60270             | E60269             | E60341             | E60268             | E60340             |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A          | 1997 <sup>-3</sup> | 1900 <sup>-3</sup> | 1800 <sup>-3</sup> | 1697 <sup>-3</sup> | 1700 <sup>-3</sup> | 1697 <sup>-3</sup> |
| B          | 1000 <sup>-3</sup> | 900 <sup>-3</sup>  | 800 <sup>-3</sup>  | 800 <sup>-3</sup>  | 750 <sup>-3</sup>  | 700 <sup>-3</sup>  |
| C          | 1350               | 1240               | 1140               | 1040               | 1040               | 1040               |
| D          | 695                | 595                | 495                | 495                | 442                | 380                |
| E          | 900                | 900                | 740                | 580                | 580                | 580                |
| F          | 450                | 350                | 250                | 250                | 250                | 180                |
| G mini/max | 115/179            | 130/185            | 134/185            | 120/184            | 133/193            | 120/184            |
| H mini/max | 604/668            | 600/660            | 596/647            | 600/663            | 595/655            | 602/666            |
| I          | 80                 | 90                 | 75                 | 80                 | 80                 | 80                 |
| J          | 1040               | 840                | 740                | 740                | 740                | 740                |

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60269. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 180 x 80 x 50 cm. POIDS : 23 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 260/190. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 13,4 à 18,5 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 114 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 49,5 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Coussin repose-tête. LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 114 x 49,5 cm. Disponible avec système balnéo.