

E60279



Collection : ELISE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 21,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Oui
- VIDAGE : 0
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 46,2 cm
- GARANTIE : 10 ans
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 185/115
- HAUTEUR DES PIEDS : 12 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : 0
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 126 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui

Bénéfices consommateurs

- AMOUREUX DU BAIN : Profitez d'un bain à deux grâce à sa plage de robinetterie latérale et à son double dos
- Largeur de 75 cm pour plus de confort


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60279. Collection : ELISE. POIDS : 21,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 185/115. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : 12 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Oui. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : 0. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 126 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 46,2 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui. GARANTIE : 10 ans.