

E60342



Collection : EVOK

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 100 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 413/343
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 17,9 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 69,5 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Coussin repose-tête
- POIDS : 33 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 135 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 10 ans
- Disponible avec système balnéo

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Géométrique et épuré pour une salle de bains moderne
- GRANDE PROFONDEUR : Pour les amoureux du bain, une baignoire profonde pour une immersion totale
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire double dos pour le plaisir du bain à deux
- FONCTIONNEL : Une large plage de pose pour les objets du quotidien
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6965 : Coussin
- E4933 : Pare-bain
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain
- E6T27 : Tablier frontal

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60342. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 200 x 100 x 50 cm. POIDS : 33 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 413/343. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 17,9 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 135 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 69,5 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Coussin repose-tête. Disponible avec système balnéo.



Mm	E60342	E60270	E60269	E60341	E60268	E60340
A	1997 ⁻³	1900 ⁻³	1800 ⁻³	1697 ⁻³	1700 ⁻³	1697 ⁻³
B	1000 ⁻³	900 ⁻³	800 ⁻³	800 ⁻³	750 ⁻³	700 ⁻³
C	1350	1240	1140	1040	1040	1040
D	695	595	495	495	442	380
E	900	900	740	580	580	580
F	450	350	250	250	250	180
G min/max	115/179	130/185	134/185	120/184	133/193	120/184
H min/max	604/668	600/660	596/647	600/663	595/655	602/666
I	80	90	75	80	80	80
J	1040	840	740	740	740	740

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60342. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 200 x 100 x 50 cm. POIDS : 33 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 413/343. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 17,9 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUJVE : 135 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUJVE : 69,5 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Coussin repose-tête. Disponible avec système balnéo.