

E6049



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 x 60 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Coussin et poignée
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 45 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932
- POIDS : 17,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 205/135
- HAUTEUR DES PIEDS : de 12 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 118 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- Disponible avec système balnéo

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Modèle spacieux et confortable avec ses formes ergonomiques et ses accoudoirs intégrés pour un maximum de confort
- CONFORT : Coussin pour un confort de bain optimal
- FONCTIONNEL : A installer avec ou sans les poignées en laiton chromé (livrées de série)
- BIEN-ÊTRE : Disponible en version Balnéo


Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire

Produits complémentaires

- E6008 : Tablier frontal 170 cm
- E6010 : Tablier latéral 75 cm
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6D070 : Étagère
- E4933 : Pare-bain
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain
- E6D134 : Vidage baignoire

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E6049. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 170 x 75 x 60 cm. POIDS : 17,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 205/135. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 12 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Coussin et poignée. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 118 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 45 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932. Disponible avec système balnéo.



Mm	E6058	E6048	E6049	E6080	E6057	E6060
A	1800	1800	1700	1702	1600	1498
B	902	803	795	705	765	700
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	800	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	118/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E6049. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 170 x 75 x 60 cm. POIDS : 17,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 205/135. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 12 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Coussin et poignée. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 118 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 45 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932. Disponible avec système balnéo.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.