

E6060



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 150 x 70 x 42 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Coussin repose-tête noir et poignées laiton livrées de série
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 98 x 40 cm
- POIDS : 15,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 155/85
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16,3 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 98 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Poignées en laiton chromé, coussin repose-tête noir et pieds réglables Quick clip

Bénéfices consommateurs

- COMPACT : Modèle compact conçu pour les petites salles de bains
- DESIGN : Modèle spacieux et confortable avec ses formes ergonomiques et ses accoudoirs intégrés pour un maximum de confort
- CONFORT : Coussin pour un confort de bain optimal
- FONCTIONNEL : A installer avec ou sans les poignées en laiton chromé (livrées de série)


Produits requis

- E70174 : Vidage avec bonde à recouvrement
- E6D159 : Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement chrome

Produits complémentaires

- E6009 : Tablier latéral 70 cm
- E6116 : Tablier frontal 150 cm
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6D070 : Étagère
- E4930 : Pare-bain 2 volets
- E4932 : Pare-bain 1 volet
- E4931 : Pare-bain 2 volets
- E6D134 : Vidage avec alimentation par le trop-plein, chrome

Descriptif CCTP : Baignoire à encastrer. E6060. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 150 x 70 x 42 cm. POIDS : 15,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 155/85. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16,3 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Coussin repose-tête noir et poignées laiton livrées de série. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 98 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932. LIVRÉ AVEC : Poignées en laiton chromé, coussin repose-tête noir et pieds réglables Quick clip. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 98 x 40 cm.



Mm	E6058	E6048	E6049	E6080	E6057	E6060
A	1800 ⁻¹	1800 ⁻¹	1700 ⁻¹	1702 ⁻¹	1600 ⁻¹	1498 ⁻¹
B	902 ⁻¹	803 ⁻¹	795 ⁻¹	705 ⁻¹	765 ⁻¹	700 ⁻¹
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	800	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	118/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578

Descriptif CCTP : Baignoire à encastrer. E6060. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 150 x 70 x 42 cm. POIDS : 15,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 155/85. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16,3 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INC-LUS : Coussin repose-tête noir et poignées laiton livrées de série. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 98 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932. LIVRÉ AVEC : Poignées en laiton chromé, coussin repose-tête noir et pieds réglables Quick clip. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 98 x 40 cm.