

E6065



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 90 x 42 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- VERSION : Gauche
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 108 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- Disponible avec système balnéo
- POIDS : 19,2 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- VOLUME (L) : 170/100
- HAUTEUR DES PIEDS : de 12,5 à 17 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : En angle
- PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin repose-tête noir et poignées laiton livrées de série
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 48 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 107,5 x 40 cm

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Coussin inclus
- FONCTIONNEL : à installer avec ou sans poignées en laiton chromé fournies

Produits requis

- E70174 : Vidage avec bonde à recouvrement
- E6D159 : Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement chrome

Bénéfices installateurs


- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables et existe en version "Easy" avec châssis pré-monté en usine
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D015 : Vidage extra-plat avec trop-plein
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E4930 : Pare-bain 2 volets
- E4932 : Pare-bain 1 volet
- E4931 : Pare-bain 2 volets
- E6082 : Tablier réversible
- E6D134 : Vidage avec alimentation par le trop-plein, chrome

Descriptif CCTP : Baignoire asymétrique version gauche. E6065. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 160 x 90 x 42 cm. POIDS : 19,2 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 170/100. FORME : Asymétrique. HAUTEUR DES PIEDS : de 12,5 à 17 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : En angle. VERSION : Gauche. PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin repose-tête noir et poignées laiton livrées de série. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 108 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 48 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 107,5 x 40 cm. Disponible avec système balnéo.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire asymétrique version gauche. E6065. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 160 x 90 x 42 cm. POIDS : 19,2 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 170/100. FORME : Asymétrique. HAUTEUR DES PIEDS : de 12,5 à 17 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : En angle. VERSION : Gauche. PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin repose-tête noir et poignées laiton livrées de série. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 108 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 48 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 107,5 x 40 cm. Disponible avec système balnéo.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.