

E60901



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 x 42,80 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 33 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip
- POIDS : 15,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 166/96
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6008 : Tablier frontal 170 cm
- E6011 : Tablier latéral 80 cm
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6D070 : Étagère
- E6757 : Coussin
- E4933 : Pare-bain
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60901. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 170 x 75 x 42,80 cm. POIDS : 15,3 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 166/96. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 33 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip.



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798 ^{±3}	1698 ^{±3}	1697 ^{±3}	1700 ^{±3}	1600 ^{±3}	1500 ^{±3}
B	804 ^{±3}	800 ^{±3}	753 ^{±3}	705 ^{±3}	702 ^{±3}	702 ^{±3}
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60901. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 170 x 75 x 42,80 cm. POIDS : 15,3 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 166/96. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 33 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.