


**E60903****Collection :** CORVETTE**Couleur\* :**

00 - Blanc

**Principaux atouts :****Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 160 x 70 x 42,80 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip
- POIDS : 13,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 140/70
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans

**Bénéfices consommateurs**

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

**Produits requis**

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire


**Bénéfices installateurs**

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

**Produits complémentaires**

- E6007 : Tablier frontal 160 cm
- E6009 : Tablier latéral 70 cm
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6D070 : Étagère
- E6757 : Coussin
- E4933 : Pare-bain
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60903. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 160 x 70 x 42,80 cm. POIDS : 13,8 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 140/70. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip.



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798 ±	1698 ±	1687 ±	1700 ±	1600 ±	1500 ±
B	804 ±	800 ±	753 ±	705 ±	702 ±	702 ±
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60903. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 160 x 70 x 42,80 cm. POIDS : 13,8 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 140/70. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip.