

E62300



Collection : IPSO

Couleur* :



WPM - Pierre blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 80 x 80 x 3 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- FORME : Carré
- TYPE D'ACCESSOIRE : Bonde diamètre 90 mm
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Certifié PN12 selon norme NF
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non
- POIDS : 10 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm
- MOTIF DE SURFACE : Texturé pierre, coloris blanc (RAL 9003)
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non

Bénéfices consommateurs

- ROBUSTESSE : Grande résistance à la charge grâce à ses renforts en matériaux composites associant fibres de verre, résine et bloc PET recyclé
- SÉCURITÉ : Plaque supérieure en acrylique naturellement antidérapante PN6 et antifongique
- FABRICATION FRANÇAISE : Fabriqué dans notre usine de Troyes
- ÉCO-RESPONSABLE : Receveur composé à plus de 50 % de matériaux recyclés
- CONFORME à la NORME NF : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques et aux chocs thermiques
- GARANTIE : 10 ans



Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 3 cm. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E78168
- FACILITÉ DE POSE : Fond plat et lisse, sans décaissement
- INSTALLATION : Facile à manipuler grâce à son poids de 10 kg
- QUALITÉ : Antifongique et antidérapant PN12 selon norme NF, receveur fabriqué en france

Produits complémentaires

- E78168

Dessin technique



	E62300	E62301	E62302	E62303	E62304	E62305	E62306
Mm	800X800	900X900	1000X800	1200X800	1200X900	1400X800	1400X900
A ^{min} / _{max}	802	902	1004	1203	1203	1402	1402
B ^{min} / _{max}	802	902	805	803	903	805	905
E ^{min} / _{max}	30	30	35	35	35	40	40

Descriptif CCTP : Receveur 80 x 80 cm - pierre blanc. E62300. Collection : IPSO. DIMENSIONS : 80 x 80 x 3 cm. POIDS : 10 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Carré. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. TYPE D'ACCESSOIRE : Bonde diamètre 90 mm. MOTIF DE SURFACE : Texturé pierre, coloris blanc (RAL 9003). NIVEAU D'ADHÉRENCE : Certifié PN12 selon norme NF. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.