

E62304



Collection : IPSO

Couleur* :



WPM - Pierre blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 90 x 3,50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- FORME : Rectangulaire
- TYPE D'ACCESSOIRE : Bonde diamètre 90 mm
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Certifié PN12 selon norme NF
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non
- POIDS : 15 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm
- MOTIF DE SURFACE : Texturé pierre, coloris blanc (RAL 9003)
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non

Bénéfices consommateurs

- ROBUSTESSE : Grande résistance à la charge grâce à ses renforts en matériaux composites associant fibres de verre, résine et bloc PET recyclée
- SÉCURITÉ : Plaque supérieure en acrylique naturellement antidérapante PN6 et antifongique
- FABRICATION FRANÇAISE : Fabriqué dans notre usine de Troyes
- ÉCO-RESPONSABLE : Receveur composé à plus de 50 % de matériaux recyclés
- CONFORME à la NORME NF : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques et aux chocs thermiques
- GARANTIE : 10 ans



Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 3,5 cm. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E78168
- FACILITÉ DE POSE : Fond plat et lisse, sans décaissement
- INSTALLATION : Facile à manipuler grâce à son poids de 15 kg
- QUALITÉ : Antifongique et antidérapant PN12 selon norme NF, receveur fabriqué en France

Produits complémentaires

- E78168

Dessin technique



	E62300	E62301	E62302	E62303	E62304	E62305	E62306
Mm	800X800	900X900	1000X800	1200X800	1200X900	1400X800	1400X900
A ^{h6} / _{h7}	802	902	1004	1203	1203	1402	1402
B ^{h6} / _{h7}	802	902	805	803	903	805	905
E ^{h6} / _{h7}	30	30	35	35	35	40	40

Descriptif CCTP : Receveur 120 x 90 cm - pierre blanc. E62304. Collection : IPSO. DIMENSIONS : 120 x 90 x 3,50 cm. POIDS : 15 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. TYPE D'ACCESSOIRE : Bonde diamètre 90 mm. MOTIF DE SURFACE : Texturé pierre, coloris blanc (RAL 9003). NIVEAU D'ADHÉRENCE : Certifié PN12 selon norme NF. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non.